

Produktnamn	Armaflex 520	Armaflex HT625	Armaflex RS850	Armaflex SF990	Armaflex Ultima 700	Armaflex Ultima SF990
Märkning						
Kort beskrivning	Speciallim för ArmaFlex®	Höga temperaturer , industriell användning lim	Droppfritt, Tixotrop lim	Lösningsfritt, miljövänligt lim	Speciallim för Armaprene® syntetiskt gummi	Lösningsfritt, miljövänligt lim för Armaprene® syntetiskt gummi
Speciella egenskaper	standard lim	Högpresterande lim för flera olika temperaturer och användningsområden	Droppfritt, Tixotrop lim för snabbare och snyggare användning med Utökad hållbarhet	vattenbaserat, dispersionslim, Lösningsfritt, inga ångor, LEED-kompatibel	Speciellt framtagen för maximal kompatibilitet med Armaflex® Ultima	vattenbaserat, dispersionslim, Lösningsfritt, inga ångor, LEED-kompatibel
Lämplig för	Armaflex ¹ ArmaSound ArmaComfort Armaflex Rail ZH	Armaflex ArmaSound ArmaComfort Armaflex Rail ZH	Armaflex ¹ ArmaSound ArmaComfort Armaflex Rail ZH	Armaflex ²	Armaflex Ultima Armaflex Rail SD	Armaflex Ultima Armaflex Rail SD
Färg	beige	beige	gulaktigt	svart	blå	blå
Driftstemperatur ³	-50°C till +105°C	-50°C till +150°C	-40°C till +70°C	-30°C till +100°C	-50°C till +110°C	-30°C till +100°C
Förpackning	Box 250 ml / 500 ml 1000 ml / 2500 ml	Box 250 ml / 500 ml 1000 ml	Box 500 ml	Plastbehållare 800 ml	Box 1000 ml	Plastbehållare 800 ml
Minsta torktid (luftningstid) ⁴	3–5 minuters	3–5 minuters	>2 minuters	12–60 minuters	3–5 minuters	12–60 minuters
Kontaktklimningstid ⁴	15–20 minuters	15–20 minuters	10–15 minuters	5–10 minuters	15–20 minuters	5–10 minuters
Härdningstid ⁴	36 timmar	36 timmar	24 timmar	72 timmar	36 timmar	72 timmar
Applicerings temperatur	idealiskt 15–20°C inte under 0°C	idealiskt 15–20°C inte under 0°C	idealiskt 15–25°C inte under +10°C	idealiskt +20–25°C inte under +15°C, inte ovanför +30°C	idealiskt 15–20°C inte under 0°C	idealiskt +20–25°C inte under +15°C, inte ovanför +30°C
Lagringstid	18 månader	18 månader	36 månader	6 månader	18 månader	6 månaders
LEED-kompatibel	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej	Ja

¹ Används inte för HT/ArmaFlex

² Används inte för HT/ArmaFlex och produkter baserade på syntetiskt gummi av Armaprene

⁴ För temperaturer under -50°C ber vi dig kontakta vår kundtjänst för att begära motsvarande teknisk information.

⁵ Till 20°C